


AUTOPA / AUTOPA-MINI / AUTOPA-SPEZIAL - Fundamentplan



Fondation:

Tubes en diamètre 300 mm remplir de béton.
 Bordures supérieures des fondations exécutées à fleur de sol.
 Profondeur: sous limit de gel au moins 500 mm.
 Qualité du béton PC 250 au moins et dureté 7 jours.
 Fondations imparfaites provoquent des frais supplémentaires.



Objet: Autopa / Autopa-Mini / Autopa-Spezial

Name: BED
Datum: 19.07.2017

Ordre No:

Dénomination: Plan de fondation

Modification:

Plan No:

Règle graduée: M1:%

Velopa AG

CH-8957 Spreitenbach
CH-4143 Dornach

Telefon:+41(0)56 417 94 00
Telefon:+41(0)61 705 50 80

AUT 02